

# Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 200 mm



## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**WBT150CBRKT**

## FONCTIONS

Connexion rapide, facile à utiliser

Idéal pour les installations au plafond, murales et sur rail de construction

Garantit l'accès direct aux câbles pour une installation latérale

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 820320

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Longueur 1 (L1): 137 mm

Longueur 2 (L2): 200 mm

Largeur (W): 54 mm

Hauteur (H): 190 mm

Charge statique: 353N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

