

Support en C pour chemin de câbles, 203,2 mm, électroaluminisé

RÉFÉRENCE CATALOGUE

WBTCBRKT8



Conçu pour allier efficacité et adaptabilité, le support en C pour chemin de câbles nVent CADDY est un composant simple et rapide à installer dans les systèmes modernes de gestion des câbles. Pensé pour simplifier les processus d'installation, ce support est idéal aussi bien pour les montages sous plafond plein que pour les montages muraux à deux niveaux, offrant ainsi aux entrepreneurs une solution fiable et rapide pour les environnements complexes.

Le support en C garantit un maintien sûr des câbles basse tension et de données haute performance, avec un minimum d'effort d'installation. Il vous suffit de l'associer au support à rondelle pour chemin de câbles nVent CADDY ou au raccord de mise à la terre de chemin de câbles nVent CADDY et de le fixer rapidement au chemin de câbles afin de créer un cadre robuste pour les acheminements sur plusieurs niveaux. Non seulement cette combinaison renforce l'intégrité structurelle, mais elle offre également la flexibilité nécessaire aux installations à plusieurs niveaux pour répondre à l'évolution des besoins en matière d'infrastructure sans compromettre la sécurité ou les performances.

FONCTIONS

Système de connexion rapide, facile à utiliser

Conçu pour être utilisé avec le support à rondelle pour chemin de câbles nVent CADDY et le raccord de mise à la terre de chemin de câbles nVent CADDY.

Accès à la charge latérale pour l'installation des câbles

Idéal pour les installations au plafond, au mur et en goulotte

Accès à la charge latérale pour une installation facile des câbles

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Hauteur (H): 200.03 mm

Largeur (W): 41.4 mm



Longueur (L): 251.46mm

Longueur 1 (L1): 139.7 mm

Taille de trou (HS): 7.137 mm

Poids unitaire: 0.866 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

