

nVent CADDY Macrofix Plus Non Isolé



FONCTIONS

Angle d'ouverture du collier agrandi afin de permettre une installation encore plus facile des différentes tailles de tuyauteries standards

Le système de verrouillage rapide empêche l'ouverture accidentelle du collier lorsque la tuyauterie est bougée ou ajustée

Le système de verrouillage rapide se ferme facilement d'une seule main

La vis innovante du système de verrouillage rapide est captive lui évitant de tomber durant l'installation

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis

L'écrou de montage peut être fixé sur la tige fileté M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel

La longueur des vis a été optimisée pour accommoder une plus large gamme de tuyaux, réduisant l'inventaire

Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	Taille du piquet (RS)	NB/D N	Largeur (W)	Épaisseur (T)
MFZ019	586801	15 - 19 mm	M8, M10	10	20 mm	1 mm
MFZ023	586802	19 - 23 mm	M8, M10	15	20 mm	1 mm
MFZ029	586803	23 - 29 mm	M8, M10	20	20 mm	1 mm
MFZ035	586804	29 - 35 mm	M8, M10	25	20 mm	1 mm
MFZ041	586805	35 - 41 mm	M8, M10		20 mm	1 mm
MFZ048	586806	41 - 48 mm	M8, M10	32	20 mm	1 mm
MFZ055	586807	49 - 55 mm	M8, M10	40	21 mm	1.25 mm
MFZ062	586808	54 - 62 mm	M8, M10	50	21 mm	1.25 mm
MFZ072	586809	62 - 72 mm	M8, M10		21 mm	1.25 mm
MFZ083	586810	73 - 83 mm	M8, M10	65	23 mm	1.5 mm
MFZ093	586811	83 - 93 mm	M8, M10	80	23 mm	1.5 mm
MFZ103	586812	93 - 103 mm	M8, M10	90	23 mm	1.75 mm
MFZ113	586813	103 - 113 mm	M8, M10		23 mm	1.75 mm
MFZ123	586814	113 - 123 mm	M8, M10	100	23 mm	1.75 mm
MFZ133	586815	123 - 133 mm	M8, M10		23 mm	2 mm
MFZ143	586816	133 - 143 mm	M8, M10	125	23 mm	2 mm
MFZ153	586817	143 - 153 mm	M8, M10		25 mm	2 mm
MFZ165	586818	155 - 165 mm	M8, M10		25 mm	2 mm
MFZ175	586819	165 - 175 mm	M8, M10	150	25 mm	2 mm
MFZ205	586820	195 - 205 mm	M8, M10		27 mm	2.25 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	Taille du piquet (RS)	NB/D N	Largeur (W)	Épaisseur (T)
MFZ220	586821	210 - 220 mm	M8, M10	200	27 mm	2.25 mm

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
MFZ019	586801	6	27mm	1000N
MFZ023	586802	6	27mm	1000N
MFZ029	586803	6	32mm	1000N
MFZ035	586804	6	32mm	1000N
MFZ041	586805	6	32mm	1000N
MFZ048	586806	6	32mm	1000N
MFZ055	586807	6	32mm	1500N

Référence catalogue	Référence article	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
MFZ062	586808	6	32mm	1500N
MFZ072	586809	6	37mm	1500N
MFZ083	586810	6	37mm	2000N
MFZ093	586811	6	37mm	2000N
MFZ103	586812	6	37mm	2500N
MFZ113	586813	6	37mm	2500N
MFZ123	586814	6	37mm	2500N
MFZ133	586815	6	40mm	3000N
MFZ143	586816	6	40mm	3000N
MFZ153	586817	6	40mm	3200N
MFZ165	586818	6	40mm	3200N
MFZ175	586819	6	40mm	3200N
MFZ205	586820	6	40mm	3600N

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
MFZ220	586821	6	40mm	3600N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

