

Douille de fixation nVent CADDY Rod Lock

FONCTIONS

À utiliser avec du béton et des briques pleines

Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l'argent

La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément

Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur la tige filetée



Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé




SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Taille du piquet (RS)	B	C	Longueur (L)	Diamètre du foret
CRLAM10EG	390010	10	32 mm	22 mm	72mm	8mm
CRLAM8EG	390009	8	32 mm	22 mm	72mm	8mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Profondeur du trou percé	Charge statique	Certifications
CRLAM10EG	390010	50mm	2900N	FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
CRLAM8EG	390009	50mm	2900N	ITB



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

