

nVent CADDY Superfix 243 M8/M10



FONCTIONS

Possède un mécanisme de fermeture facile

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1

Matériau: Acier;Caoutchouc EPDM-SBR
Finition: Électro-galvanisé
Couleur: Noir
Température: -50 to 110 °C



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille du piquet (RS)	Largeur (W)	Épaisseur (T)
SXD014	400063	12 - 14 mm	8	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD019	400064	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD023	400065	21 - 23 mm	15	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD028	400066	26 - 28 mm	20	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD035	400067	32 - 35 mm	25	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD043	400068	40 - 43 mm	32	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD052	400070	48 - 52 mm	40	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD058	589350	54 - 58 mm		M8, M10	20 mm	2 mm
SXD061	400071	57 - 61 mm	50	M8, M10	20 mm	2 mm
SXD080	400074	74 - 80 mm	65	M8, M10	20 mm	2 mm

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille du piquet (RS)	Largeur(W)	Épaisseur(T)
SXD091	400075	83 - 91 mm	80	M8, M10	20 mm	2 mm
SXD114	400077	108 - 114 mm	100	M8, M10	23 mm	2 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
SXD014	400063	6	27mm	1000N
SXD019	400064	6	27mm	1000N
SXD023	400065	6	27mm	1000N
SXD028	400066	6	27mm	1000N
SXD035	400067	6	27mm	1000N
SXD043	400068	6	32mm	1000N
SXD052	400070	6	32mm	1300N
SXD058	589350	6	32mm	1300N
SXD061	400071	6	32mm	1300N
SXD080	400074	6	37mm	1300N
SXD091	400075	6	40mm	1300N
SXD114	400077	6	50mm	2200N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

