

Crochet en S


FONCTIONS

Pour les chaînes de suspension, les bandes perforées et autres éléments analogues



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre (Ø)	Longueur (L)	Charge statique
S30EG	591570	Acier	Électro-galvanisé	3 mm	25mm	120N
S40EG	591580	Acier	Électro-galvanisé	4 mm	35mm	250N
S40EGSP25	172420	Acier	Électro-galvanisé	4 mm	35mm	250N
S40S4	591650	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		4 mm	35mm	250N
S50EG	591590	Acier	Électro-galvanisé	5 mm	45mm	400N
S50S4	591660	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		5 mm	45mm	400N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

