


Attache en T pour échelle à câbles SPEEDWAY



FONCTIONS

Permet de créer facilement et rapidement une connection en T pour le chemin de câbles perforé

Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance

Système de connexion innovant intégré SPEEDLOK

Le bord de sécurité protège les câbles durant leur installation

Montants extérieurs perforés évitant d'avoir à percer les longueurs redécoupées sur chantier

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

Services de conception et de mise en plan réactifs, y compris pour les installations avec contreventement sismique

Matériau: Acier
Finition: Galvanisé à chaud



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Angle (a)	A	B	C
CL110X150ETHD	840700	150 mm	90 °	900 mm	450 mm	950 mm
CL110X300ETHD	840710	300 mm	90 °	900 mm	525 mm	950 mm
CL110X450ETHD	840720	450 mm	90 °	900 mm	600 mm	950 mm
CL110X600ETHD	840730	600 mm	90 °	900 mm	675 mm	950 mm
CL110X750ETHD	840740	750 mm	90 °	900 mm	750 mm	950 mm
CL110X900ETHD	840750	900 mm	90 °	900 mm	825 mm	950 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	D	E
CL110X150ETHD	840700	80 mm	110 mm
CL110X300ETHD	840710	80 mm	110 mm
CL110X450ETHD	840720	80 mm	110 mm

Référence catalogue	Référence article	D	E
CL110X600ETHD	840730	80 mm	110 mm
CL110X750ETHD	840740	80 mm	110 mm
CL110X900ETHD	840750	80 mm	110 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

