


Coude plat à 90 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY



FONCTIONS

Crée un changement de direction de 90° pour l'échelle de câbles

Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance

Système de connexion innovant intégré SPEEDLOK

Le bord de sécurité protège les câbles durant leur installation

Montants extérieurs perforés évitant d'avoir à percer les longueurs redécoupées sur chantier

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537


Services de conception et de mise en plan réactifs, y compris pour les installations avec contreventement sismique

Matériau: Acier
Finition: Galvanisé à chaud



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Angle (a)	A	B	C
CL110X150FE90HD	840200	150 mm	90 °	545 mm	545 mm	80 mm
CL110X300FE90HD	840210	300 mm	90 °	695 mm	695 mm	80 mm
CL110X450FE90HD	840220	450 mm	90 °	845 mm	845 mm	80 mm
CL110X600FE90HD	840230	600 mm	90 °	995 mm	995 mm	80 mm
CL110X750FE90HD	840240	750 mm	90 °	1145 mm	1145 mm	80 mm
CL110X900FE90HD	840250	900 mm	90 °	1295 mm	1295 mm	80 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

