

Attache de poutre pour profil de montage avec boulon en U



FONCTIONS

Complet avec boulon en U et écrous

Nécessite une installation par paire

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Type de profil de montage	Taille du piquet (RS)	Épaisseur de bride (FT)
ZTA601HD	387701	Acier	Galvanisé à chaud	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA601S6	387710	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA602HD	388006	Acier	Galvanisé à chaud	A (41 x 41 mm), AA (83 x 41 mm), D (62 x 41 mm), E (83 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA603HD	388066	Acier	Galvanisé à chaud	DD (124 x 41 mm)	10	18 mm Max

Table 2/2


Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A	B	C	Charge statique
ZTA601HD	387701	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	95 mm	5000N
ZTA601S6	387710	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	110 mm	5000N

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A	B	C	Charge statique
ZTA602HD	388006	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	140 mm	5000N
ZTA603HD	388066	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	180 mm	5000N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La charge statique est basée sur une paire d'étriers crapauds.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

