

Sangle de boîte pour pistolet à vis télescopique



La sangle télescopique pour boîtes à vis nVent CADDY est un support polyvalent et robuste inspiré par les installateurs au Royaume-Uni pour fixer solidement les boîtes électriques aux montants muraux. Son profil d'ingénierie garantit un raccordement extra robuste et durable au caisson et aux montants, tout en nécessitant un nombre de vis minimal. Disponible en deux tailles, le collier de serrage s'adapte à la plupart des espacements de goujons sans nécessiter de travaux de reprise fastidieux et chronophages.

FONCTIONS

Profilé conçu avec une cavité en retrait pour assurer un raccordement encore plus solide à la boîte et empêcher le desserrage au fil du temps, même avec des vis autotaraudeuses courtes de 12 mm de long

La conception améliorée ne nécessite qu'une seule vis par languette et deux vis par boîte, ce qui permet d'économiser jusqu'à 30 % du temps d'installation

Peut fixer plusieurs boîtiers

Encoche et marquage pour faciliter l'identification et le pliage, adaptés aux profondeurs des boîtes du marché britannique

La conception améliorée avec des marques en mm estampées et des trous pilotes accélère le montage précis des conduits de boîte entre les goujons

La découpe en V et la ligne de trous pilotes indiquent le centre d'une barre pour une mise à niveau rapide du support à l'aide d'un niveau laser

Les guides de perçage facilitent la fixation du boîtier à l'aide d'un tournevis

L'installation ne nécessite qu'une visseuse sans fil

Peut être monté sur la face ou à l'intérieur du goujon à l'aide d'une seule vis par languette

Réglable pour s'accommoder à un espacement non-conventionnel des ossatures de cloison

La patte de verrouillage empêche le démontage accidentel

Conception unique, monobloc, sécable

Matériau: Acier
Finition: Prégalvanisé

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Espacement des goujons	Profondeur du boîtier
TSGB1624UK	187202	355 - 655 mm	25mm, 35mm, 47mm
TSGB812UK	187201	200 - 350 mm	25mm, 35mm, 47mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

