

Coude pour chemin de câbles perforé UNIKLIP



FONCTIONS

Crée un changement de direction horizontal pour le chemin de câbles perforé

Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance

Système de connexion innovant UNIKLIP s'installant jusqu'à trois fois plus rapidement

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

Pas de coupe ou de modification sur chantier nécessaire, il suffit de l'ajouter et de continuer à installer le chemin de câbles perforé

Élimine les risques liés au besoin de couper sur le chantier

Eclisse sans-outil, intégrée, avec Uniklip

Finition: Prégalvanisé

Matériau: Acier





SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Profondeur (D)	Longueur (L)	Angle (a)	A	B
PCT50X300FB90	850150	300 mm	49mm	905mm	90 °	415 mm	91 mm
PCT50X075FB90	850110	75 mm	49mm	587mm	90 °	192 mm	91 mm
PCT50X600FB90	850180	600 mm	49mm	1329mm	90 °	715 mm	91 mm

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Profondeur (D)	Longueur (L)	Angle (a)	A	B
PCT50X100FB90	850120	100 mm	49mm	622mm	90 °	216 mm	91 mm
PCT50X500FB90	850170	500 mm	49mm	972mm	90 °	590 mm	91 mm
PCT50X150FB90	850130	150 mm	49mm	693mm	90 °	265 mm	91 mm
PCT50X450FB90	850160	450 mm	49mm	1117mm	90 °	565 mm	91 mm
PCT50X225FB90	850140	225 mm	49mm	799mm	90 °	340 mm	91 mm
PCT50X050FB90	850100	50 mm	49mm	550mm	90 °	167 mm	91 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

