


Étrier de terre multi-usage, acier inoxydable



FONCTIONS

Étrier multi-usage commode conçu pour accueillir les conducteurs ronds, les conducteurs plats, les piquets de terre et les armatures

Le matériau en acier inoxydable avec plaque interne assure la compatibilité avec la plupart des métaux dissimilaires

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3


Référence catalogue	Référence article	Matériau	Taille de conducteur	Taille du ruban	Diamètre du piquet de terre, nominal	Diamètre du piquet de terre, réel (Ø)
MPSC404SS	120319	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	35 mm ² Torsadé - 50 mm ² Torsadé, N° 2 Torsadé - 1/0 Plein	40 x 4 mm max.	5/8" - 3/4"	14.2 - 19 mm

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Longueur (L)	Largeur (W)
MPSC404SS	120319	16 - 20 mm	#5 - #6	15M - 20M	65mm	65 mm

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Couple de serrage (TQ)	Conformité
MPSC404SS	120319	23 N·m	CEI® EN 62561-1



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE