

Meuleuse de rails portative, à essence pour moteur à deux temps



FONCTIONS

Moteur robuste 39 cc à deux temps

La poignée de la tête motorisée comporte une platine avec manchon destinée à protéger le moteur contre tout dommage

Conception légère

Une poignée anti-vibration permet d'éviter l'épuisement de l'opérateur et d'aider à assurer un équilibre approprié pendant l'utilisation de la meuleuse

Une tige plus robuste

Un renforcement de la stabilité de la meule de rectification permet de réduire l'usure et les vibrations pendant le fonctionnement

Un équipement permettant de rectifier le tissu et la tête

Vitesse de rotation maximale de la meule est de 6 000 tr/min

Un dispositif de protection de la meule de rectification réglable pivote sur 360° et permet le fonctionnement dans des endroits exigus

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Type	Poids unitaire
SBG150WC	715409	Meuleuse avec mallette de rangement	14.6 kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.