


Armoire monobloc en tôle peinte double porte, MKD



La gamme d'armoires au sol compactes double porte en acier doux, MKD, est idéale pour l'installation dans les espaces confinés où une seule porte, lorsqu'elle est ouverte, prendrait trop d'espace devant l'armoire. La capacité de chargement des portes augmente également car elle est répartie sur les deux portes. L'indice de protection IP 55 protège les composants à l'intérieur de l'armoire et en fait un équipement bien adapté pour de nombreuses applications différentes.

NORMES INDUSTRIELLES

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

FONCTIONS

Matériau: Corps: Acier peint 1.35 mm. Panneaux arrière et de toit: Acier peint 1.5 mm. Porte: Acier peint 2 mm. Platine de montage: Acier galvanisé 3 mm. Plaques de fond: Acier galvanisé 1 mm.

Corps: Châssis quatre plis et soudure continue. Deux rangées de perforations.

Portes: Montée avec quatre charnières. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm. Les portes standard ne peuvent être inversées. Possibilité de commander d'autres portes avec fermeture à gauche.

Panneau arrière: Fixé à l'aide de vis Torx M6. Possibilité de monter une porte arrière de série. Panneaux arrière en deux pièces sur les armoires de 1600 mm de large.

Plaque de toit: Démontable.

Fermeture: Crémone à 4 points d'ancrage sur la porte principale, et 2 points sur la porte secondaire. Serrure standard DIN 3 mm. L'insert double barre 3 mm peut être remplacée par d'autres inserts standards, ou par une poignée + insert à clé.

Plaque de fond: Trois pièces.

Platine de montage: Double pli et réglage de la profondeur au pas de 25 mm à l'aide de l'accessoire MPD02. Fournie à l'extérieur de l'emballage de l'armoire.

Mise à la masse: Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon de masse.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Livraison: Armoire avec porte, panneau de toit, panneau arrière, plaques de fond, platine de montage et cadre de porte montés. Les boulons de mise à la terre sont fournis. L'armoire est livrée sur une palette de même largeur. Tout le matériel d'emballage est recyclable.

Tous les panneaux sont reliés à la terre par leurs raccords et équipés d'un goujon de mise à la terre séparé

Épaisseur du corps: 1.35mm
Épaisseur de porte: 2mm
Finition: Galvanisé; Revêtement poudré
Matériau: Acier doux

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Platine de montage incluse	Dimensions de l'armoire	Profondeur de montage maximale
MKD20124R5	2000mm	1200mm	400mm	Oui	1894 x 1094mm	359mm
MKD16125R5	1600mm	1200mm	500mm	Oui	1494 x 1094mm	459mm
MKD12124R5	1200mm	1200mm	400mm	Oui	1094 x 1094mm	359mm
MKD20164PER5	2000mm	1600mm	400mm	Non		
MKD14124R5	1400mm	1200mm	400mm	Oui	1294 x 1094mm	359mm
MKD20125R5	2000mm	1200mm	500mm	Oui	1894 x 1094mm	459mm
MKD14103PER5	1400mm	1000mm	300mm	Non		
MKD18124PER5	1800mm	1200mm	400mm	Non		
MKD18124R5	1800mm	1200mm	400mm	Oui	1694 x 1094mm	359mm
MKD20125PER5	2000mm	1200mm	500mm	Non		
MKD14124PER5	1400mm	1200mm	400mm	Non		
MKD14103R5	1400mm	1000mm	300mm	Oui	1294 x 894mm	259mm
MKD16124R5	1600mm	1200mm	400mm	Oui	1494 x 1094mm	359mm
MKD18125PER5	1800mm	1200mm	500mm	Non		
MKD14104PER5	1400mm	1000mm	400mm	Non		
MKD20124PER5	2000mm	1200mm	400mm	Non		
MKD14123R5	1400mm	1200mm	300mm	Oui	1294 x 1094mm	259mm
MKD18125R5	1800mm	1200mm	500mm	Oui	1694 x 1094mm	459mm
MKD18165R5	1800mm	1600mm	500mm	Oui	1694 x 1494mm	459mm
MKD18164PER5	1800mm	1600mm	400mm	Non		

Table 2/2


Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Platine de montage incluse	Dimensions de l'armoire	Profondeur de montage maximale
MKD14104R5	1400mm	1000mm	400mm	Oui	1294 x 894mm	359mm
MKD18165PER5	1800mm	1600mm	500mm	Non		
MKD14123PER5	1400mm	1200mm	300mm	Non		
MKD18164R5	1800mm	1600mm	400mm	Oui	1694 x 1494mm	359mm
MKD20164R5	2000mm	1600mm	400mm	Oui	1894 x 1494mm	359mm
MKD20165PER5	2000mm	1600mm	500mm	Non		
MKD16124PER5	1600mm	1200mm	400mm	Non		
MKD16125PER5	1600mm	1200mm	400mm	Non		

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Platine de montage incluse	Dimensions de l'armoire	Profondeur de montage maximale
MKD12124PER5	1200mm	1200mm	400mm	Non		
MKD20165R5	2000mm	1600mm	500mm	Oui	1894 x 1494mm	459mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Ajouter des socles PF et PCP pour multiplier les options de câblage.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE