

Acier inox 304 en acier inoxydable pour pétrole et gaz, ASR-OG



La gamme d'armoires murales à porte simple en acier inoxydable, ASR-OG, avec indice de protection IP 66, est disponible prête à l'emploi en quatre tailles différentes qui répondent à la majorité des applications courantes. Le risque de défaillance des composants et de temps d'arrêt inutile est éliminé car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire. Cette gamme d'armoires est bien adaptée à l'installation d'équipements industriels dans des environnements exposés à des produits chimiques corrosifs, y compris le chlorure, pour les applications marines soumises aux embruns et pour les installations en zones côtières.

NORMES INDUSTRIELLES

CE, UK CA

FONCTIONS

Matériau: Acier inoxydable brossé AISI 316L. Corps : 2 mm. Porte : 2 mm. Plaque passe-câbles : 2 mm Plaque de fixation : acier galvanisé 2 mm.

Corps: Plié et à soudure continue avec supports de fixation murale soudés à l'arrière.

Porte: Coin monobloc. Montage en surface, ouverture à 130°. Charnières en acier inoxydable AISI 304 invisibles avec axe captif. Peuvent être montées pour une ouverture à gauche ou à droite. L'étanchéité est assurée par un joint polyuréthane injecté. Pour l'inox 316L, l'étanchéité est assurée par un joint en silicone injecté. Goujons internes M6 soudés pour monter les profilés de porte MMDP en option.

Fermeture: Avec verrou à poignée en T avec clé 333 en acier inoxydable 316L et verrou à crémone trois points en acier inoxydable 316.

Platine de montage: La plaque de fixation porte des repères verticaux tous les 10 mm pour un positionnement aisé des équipements à l'horizontale. Le haut et le bas sont perforés pour fixer facilement les câbles. Fixée sur des goujons soudés M8 à l'arrière de l'armoire. Tous les côtés et le dessus des armoires de 800 mm minimum sont renforcés par des bords repliés. L'accessoire AMG permet de régler la profondeur de la plaque de fixation.

Accès des câbles: Avec plaque passe-câbles au fond pour faciliter le câblage sur la plaque de fixation.

Protection: Conforme IP66 | TYPE 4x, 12 | IK 10.

Finition: Acier inoxydable brossé 240s (0,5 micron de moyenne).

Homologations: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.

Livraison: Armoire avec porte, plaque de fixation, plaque passe-câbles et accessoires de montage.


Épaisseur du corps: 2mm

Épaisseur de porte: 2mm
 Finition: Finition brossée

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Platine de montage incluse	Profondeur de montage maximale	Matériau
ASR0808030PEOG	800mm	800mm	300mm	Non	282mm	Acier inoxydable
ASR1208040OG	1200mm	800mm	400mm	Oui	382mm	Acier inoxydable 316
ASR1208040PEOG	1200mm	800mm	400mm	Non	382mm	Acier inoxydable
ASR1208030PEOG	1200mm	800mm	300mm	Non	282mm	Acier inoxydable
ASR1208030OG	1200mm	800mm	300mm	Oui	282mm	Acier inoxydable 316
ASR1008040PEOG	1000mm	800mm	400mm	Non	382mm	Acier inoxydable
ASR0808030OG	800mm	800mm	300mm	Oui	282mm	Acier inoxydable 316
ASR1008040OG	1000mm	800mm	400mm	Oui	382mm	Acier inoxydable 316

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE