


Supports de fixation murale HD, AWHD



Supports de fixation pour une fixation murale hygiénique. Assure un espace entre l'armoire et le mur pour faciliter les opérations de nettoyage. Comprend des rondelles d'étanchéité garantissant l'indice de protection (IP). Usinage nécessaire. Conception conforme aux normes EHEDG.

FONCTIONS

Description: Supports de fixation pour un montage au mur hygiénique. Permet de garder un espace entre l'armoire et le mur pour faciliter les opérations de nettoyage. Comprend des rondelles d'étanchéité garantissant le niveau de protection voulu (IP). En acier inoxydable, un usinage est nécessaire. Conception conforme aux normes EHEDG.

Matériau: Acier inoxydable AISI 304. Scellement en silicone approuvé par la FDA.

Unité de livraison: 1 support avec accessoires de montage.

Matériau: Acier inoxydable 304

Finition: Finition brossée

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau de l'armoire
AWHD050	32mm	32mm	50mm	Montage mural	Acier inoxydable
AWHD300	32mm	32mm	300mm	Montage mural	Acier inoxydable

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.