


Obturbateur, Face avant profilée en U, Blindage CEM réalisable a posteriori, Textile



L'obturbateur avec sa face avant en forme de U couvre un emplacement vide pour supprimer tout flux d'air sortant. La face avant en forme de U accepte un joint CEM textile.

FONCTIONS

l'obturbateur élimine les fuites d'air dans les emplacements vides

Glissé dans le guide-cartes

Type de produit:	Obturbateur
Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Famille de produits:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Type:	Avec face avant



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur du rack	Quantité par colis	Profondeur	Blindage électromagnétique	Largeur du rack	Compatible avec
20848-728	3U	1	160mm	Non (réalisable a posteriori)	4HP	Bacs à cartes, Coffrets
20848-737	6U	1	220mm	Non (réalisable a posteriori)	4HP	Bacs à cartes, Coffrets
20848-736	6U	1	160mm	Non (réalisable a posteriori)	4HP	Bacs à cartes, Coffrets
20848-729	3U	1	220mm	Non (réalisable a posteriori)	4HP	Bacs à cartes, Coffrets

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Obturbateur pour profondeur 280 mm et pour cartes rear I/O de 80 mm disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE