

# On-Board Rack| Rack embarqué

Adapté aux contraintes de vibrations permanentes, chocs, températures élevées et forte humidité.

## FONCTIONS

Pour applications ferroviaires embarquées

Convient pour les vibrations entretenues, chocs, températures élevées, et une forte humidité

Pour bacs à cartes SNCF 1, 2, ou bacs à cartes SNCF 3U (NF F61-005, CF 60-002)

L'arrière est prévu pour des connecteurs standard ; cadre arrière personnalisable avec les pions de détrompage SNCF

Cadre arrière avec goulotte de câblage intégrée

Plusieurs racks peuvent être superposés ou accouplés

Soudé, certifiée selon la norme EN 15085 (CL2)

Soudures passivées en acier inoxydable pour éviter la corrosion

**Charge statique:** 25kg  
**Profondeur:** 341.8mm  
**Type de produit:** Rack  
**Conformité:** SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002  
**Matériau du bâti:** Acier



## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur du rack | Largeur  | Quantité par colis | Matériau         |
|---------------------|-----------------|---------|-----------------|----------|--------------------|------------------|
| 10170-013           | 6U              | 290mm   | 36HP            | 252.65mm | 1                  | Acier inoxydable |
| 10170-017           | 9U              | 423.4mm | 36HP            | 252.65mm | 1                  | Acier inoxydable |
| 10170-012           | 6U              | 290mm   | 84HP            | 496.4mm  | 1                  | Acier inoxydable |
| 10170-014           | 3U              | 156.7mm | 84HP            | 496.4mm  | 1                  | Acier inoxydable |
| 10170-016           | 9U              | 423.4mm | 84HP            | 496.4mm  | 1                  | Acier inoxydable |
| 10170-015           | 3U              | 156.7mm | 36HP            | 252.65mm | 1                  | Acier inoxydable |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE