


Joint CEM Textile pour face avant, -40... +70°

C



Les joints CEM en textile sont positionnés dans un emplacement à droite des faces avant en U. Les joints sont collés sur la face avant.

FONCTIONS

Le joint CEM en textile est fixé latéralement sur la face avant ou dans la rainure du profil droit

Le joint est collé sur la surface de contact de l'équerre 19" ou du profilé d'angle arrière et étend la conductivité aux faces avant en U

Plage de température -40 °C ... +70 °C

Matériau:	Élastomère thermoplastique
Famille de produits:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; PropacPRO; Cassette
Type de produit:	Kit de blindage
Compatible avec:	Bacs à cartes; Coffrets; Faces avant





SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur du rack	Quantité par colis	Profondeur (D)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Indice d'inflammabilité
21101-853	3U	10	1.62mm	97mm	3.8mm	UL® 94V-0
21101-855	6U	10	1.62mm	232mm	3.8mm	UL® 94V-0
21101-857	2U	10	1.62mm	52mm	3.8mm	UL® 94V-0
21101-859	9U	10	1.62mm	365.5mm	3.8mm	UL® 94V-0
21101-858	4U	10				
21101-978	5U	10				
21101-854	3U	100	1.62mm	97mm	3.8mm	UL® 94V-0
21101-856	6U	100	1.62mm	232mm	3.8mm	UL® 94V-0
21101-904	9U	100				

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Des joints CEM (textile) sont requis pour le blindage des faces avant.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

