

Guide-carte| Accessoire, pour circuits imprimés lourds, haute rigidité



Ce guide-carte, de type Accessoire, renforcé pour les circuits imprimés lourds constitue une interface fiable entre la mécanique du bac à cartes et les sous-ensembles. Les guides-cartes peuvent aussi être boulonnés à l'horizontale

FONCTIONS

Pour les circuits imprimés particulièrement lourds, modules enfichables ou cassettes

Montage, à visser uniquement sur les profils de type H (Heavy) et de type R (Rugged)

Profilé aluminium

Matériau:	Aluminium
Famille de produits:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Type de produit:	Support de guidage
Type:	Robuste
Compatible avec:	Bacs à cartes; Coffrets; Châssis
Finition:	Anodisé



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Profondeur de la carte	Largeur de rainure	Couleur	Quantité par colis
34562-881	160mm	2	Argent	1
34562-882	220mm	2	Argent	1
34562-883	280mm	2	Argent	1
34562-884	340mm	2	Argent	1
34562-885	400mm	2	Argent	1
34564-881	160mm	2.5	Argent	1
34564-882	220mm	2.5	Argent	1
34564-883	280mm	2.5	Argent	1
34564-884	340mm	2.5	Argent	1
34564-885	400mm	2.5	Argent	1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Livraison exclusivement en lot de livraison standard.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.