


LHX+| Échangeur thermique air/liquide



Les refroidisseurs RackChiller In-Row (IRC) sont conçus pour fournir un refroidissement supplémentaire ciblé et efficace dans les datacenters. Le RackChiller IRC est une solution de refroidissement de précision modulaire et évolutive qui peut remplacer ou compléter une infrastructure de refroidissement de datacenter traditionnelle.

FONCTIONS

Échangeur thermique air/eau rackable 19" avec ventilateur

Ventilateurs facilement remplaçables sans démonter l'échangeur thermique

Arrivée du liquide de refroidissement par le haut ou le bas

Profondeur: 500mm
Type de produit: Échangeur thermique air/liquide
Direction de la circulation d'air: De l'avant vers le haut

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Nombre de ventilateurs	Tension d'entrée CA	Quantité par colis	Tension d'alimentation	Alimentation redondante	Alimentation en fluide de refroidissement
29714-017	1	100 – 240V	1	230V min	Non	Fond
29714-016	2	100 – 240V	1	230V min	Non	Fond

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur	Matériau	Famille de produits	Largeur	Compatible avec
29714-017	266mm	Aluminium	Refroidissement	426mm	Varistar, Varistar CP
29714-016	266mm	Aluminium	Refroidissement	426mm	Varistar, Varistar CP

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander les éléments suivants séparément : surveillance à l'aide de l'unité de régulation, kit de régulation de l'eau, écran d'affichage et contacteur de porte.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE