


Vis Tête cylindrique plate, Torx



Vis à tête cylindrique.

FONCTIONS

Vis tête plate

The star-shaped head prevents cam-out

Matériau: Acier
Type de produit: Vis
Type: Vis Tête cylindrique plate



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Longueur	Finition	Quantité par colis	Taille du filetage	Famille de produits	Compatible avec
24571-371	14mm	Zingué	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24571-372	10mm	Zingué	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-148	10mm	Nickel é	100	M2.5		Cartes fonds de panier, Adaptateurs de test
24560-147	7mm	Nickel é	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-135	6mm	Zingué	100	M4	EuropacPRO	Bacs à cartes
24560-161	12mm	Nickel é	100	M2.5		Cartes fonds de panier, Adaptateurs de test

Référence catalogue	Longueur	Finition	Quantité par colis	Taille du filetage	Famille de produits	Compatible avec
24560-162	14mm	Nickel é	100	M2.5		Cartes fonds de panier, Adaptateurs de test
24560-163	16mm	Nickel é	100	M2.5		Cartes fonds de panier, Adaptateurs de test
24560-178	6mm	Nickel é	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

Table 2/2

Référence catalogue	Longueur de filetage	Couple de serrage
24571-371	14mm	1.2N·m
24571-372	10mm	1.2N·m
24560-148	10mm	0.3N·m
24560-147	7mm	0.3N·m
24560-135	6mm	1.2N·m
24560-161	12mm	0.3N·m
24560-162	14mm	0.3N·m
24560-163	16mm	0.3N·m
24560-178	6mm	0.3N·m

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.