


# RatiopacPRO| Face avant, CEM, Rainée, blindée



La face avant CEM peut être insérée dans des profilés horizontaux spéciaux avec une élévation. Aucune vis n'est nécessaire pour la fixation. La conception permet à un utilisateur d'utiliser un film de face avant.

## FONCTIONS

La fixation ne nécessite pas de vis

Des glissières horizontales dédiées couvrent les bords de la face avant (haut et bas) et empêchent le fléchissement de la face

**Type accessoire:** Face avant  
**Finition:** Anodisé; Passivé  
**Matériau:** Aluminium  
**Type de produit:** Face avant



## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Largeur du rack | Quantité par colis | Finition avant | Face d'appui | Arêtes traitées |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|
| 24572-603           | 3U              | 28HP            | 1                  | Anodisé        | Conducteur   | Non             |
| 24572-604           | 3U              | 42HP            | 1                  | Anodisé        | Conducteur   | Non             |
| 24572-605           | 3U              | 63HP            | 1                  | Anodisé        | Conducteur   | Non             |
| 24572-606           | 3U              | 84HP            | 1                  | Anodisé        | Conducteur   | Non             |
| 24572-607           | 4U              | 28HP            | 1                  | Anodisé        | Conducteur   | Non             |
| 24572-608           | 4U              | 42HP            | 1                  | Anodisé        | Conducteur   | Non             |
| 24572-609           | 4U              | 63HP            | 1                  | Anodisé        | Conducteur   | Non             |
| 24572-610           | 4U              | 84HP            | 1                  | Anodisé        | Conducteur   | Non             |
| 24572-599           | 2U              | 28HP            | 1                  | Anodisé        | Conducteur   | Non             |
| 24572-600           | 2U              | 42HP            | 1                  | Anodisé        | Conducteur   | Non             |
| 24572-601           | 2U              | 63HP            | 1                  | Anodisé        | Conducteur   | Non             |
| 24572-602           | 2U              | 84HP            | 1                  | Anodisé        | Conducteur   | Non             |

Table 2/2

| Référence catalogue | Profondeur | Hauteur | Largeur |
|---------------------|------------|---------|---------|
| 24572-603           | 2.5mm      | 128.4mm | 141.9mm |
| 24572-604           | 2.5mm      | 128.4mm | 213.2mm |
| 24572-605           | 2.5mm      | 128.4mm | 319.7mm |
| 24572-606           | 2.5mm      | 128.4mm | 426.4mm |
| 24572-607           | 2.5mm      | 172.9mm | 141.9mm |
| 24572-608           | 2.5mm      | 172.9mm | 213.2mm |
| 24572-609           | 2.5mm      | 172.9mm | 319.7mm |
| 24572-610           | 2.5mm      | 172.9mm | 426.4mm |
| 24572-599           | 2.5mm      | 84mm    | 141.9mm |
| 24572-600           | 2.5mm      | 84mm    | 213.2mm |
| 24572-601           | 2.5mm      | 84mm    | 319.7mm |
| 24572-602           | 2.5mm      | 84mm    | 426.4mm |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour obtenir un coffret blindé, tous les joints CEM doivent être installés (face avant/face arrière - face latérale ; face latérale - capot supérieur ; face avant/face arrière - glissière horizontale ; glissière horizontale - glissière horizontale).

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.