

300M Attache poutre universel



FONCTIONS

Attache poutre universel pour poutrelles standards

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut

Matériau: Fonte
Finition: Électro-galvanisé



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Type de trou	Taille de trou (HS)	Taille du filetage (TS)	Épaisseur de bride (FT)	A
30009MM	389500	Brut	9 mm		18 mm Max	21 mm
30011MM	389510	Brut	11 mm		20 mm Max	23 mm
30013MM	389520	Brut	13 mm		26 mm Max	35 mm
30017MM	389505	Brut	17 mm		28 mm Max	30 mm
300M10	386820	Fileté		M10	20 mm Max	23 mm
300M12	386830	Fileté		M12	26 mm Max	35 mm
300M6	386805	Fileté		M6	18 mm Max	21 mm

Référence catalogue	Référence article	Type de trou	Taille de trou (HS)	Taille du filetage (TS)	Épaisseur de bride (FT)	A
300M8	386810	Fileté		M8	18 mm Max	21 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Couple de serrage (TQ)	Charge statique	Certifications
30009MM	389500	14 N·m Min	1200N	ITB, VdS G4005005
30011MM	389510	14 N·m Min	2500N	VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
30013MM	389520	14 N·m Min	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4913044, ITB
30017MM	389505	14 N·m Min	5500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, VdS G4031026
300M10	386820	14 N·m Min	2500N	VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
300M12	386830	14 N·m Min	3500N	ITB, VdS G4913044, FM Approved, Pipe Hanger Components
300M6	386805	14 N·m Min	1200N	
300M8	386810	14 N·m Min	1200N	ITB, VdS G4005005

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

