

Attache de poutre universelle 310M, bride épaisse



FONCTIONS

Attache universelle pour poutres épaisses

Matériau: Fonte
Finition: Électro-galvanisé



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	Type de trou	Épaisseur de bride (FT)	A	Couple de serrage (TQ)
31011MM	598501	11 mm	Brut	31.8 mm Max	28.6 mm	7 N·m
310M10	389890	10 mm	Fileté	31.8 mm Max	28.6 mm	7 N·m
310M12	388890	12 mm	Fileté	31.8 mm Max	28.6 mm	15 N·m

Table 2/2


Référence catalogue	Référence article	Charge statique 1 (F1)	Charge statique 2 (F2)	Certifications
31011MM	598501	2200N	1100N	VdS G4080038, FM Approved, Pipe Hanger Components

Référence catalogue	Référence article	Charge statique 1 (F1)	Charge statique 2 (F2)	Certifications
310M10	389890	2200N	1100N	UL, cUL, ITB, VdS G4080038, FM Approved, Pipe Hanger Components
310M12	388890	4200N	3300N	UL, cUL, ITB, FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4080038

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

