

Bande perforée ABP avec bord arrondi, charge moyenne

FONCTIONS

Bande de montage en acier perforée

Protégé dans un boîtier plastique



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Largeur	Longueur	Épaisseur
ABP12PG	583920	Acier	Prégalvanisé	12 mm	10m	0.8 mm
ABP12S4	584020	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		12 mm	10m	0.8 mm
ABP17PG	583930	Acier	Prégalvanisé	17 mm	10m	0.8 mm
ABP26PG	583940	Acier	Prégalvanisé	26 mm	10m	1 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou	Charge statique
ABP12PG	583920	5 mm	560N
ABP12S4	584020	5 mm	700N
ABP17PG	583930	7 mm	800N
ABP26PG	583940	8 mm	1800N

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

