

Attache de poutre universelle 310M, bride épaisse, max 31,8mm, taraudé M12



RÉFÉRENCE CATALOGUE

310M12

FONCTIONS

Attache universelle pour poutres épaisses



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 388890

Matériau: Fonte

Finition: Électro-galvanisé

Taille de trou (HS): 12 mm

Type de trou: Fileté

Épaisseur de bride (FT): 31.8 mm Max

A: 28.6 mm



Couple de serrage (TQ): 15 N·m

Charge statique 1 (F1): 4200N

Charge statique 2 (F2): 3300N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

