

Collier clevis 401, EG, PG, 5" Tuyau, 125 DN, 140 mm OD, M16 Tige



RÉFÉRENCE CATALOGUE

4010500EG

FONCTIONS

Recommandé pour la suspension des conduites stationnaires non isolées

Les bords évasés empêchent les surfaces tranchantes d'entrer en contact avec le tuyau (tailles de tuyau de 1/2 à 2 po)

La partie inférieure du Clevis pivote pour permettre au tuyau d'être alimenté dans les deux directions

Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (Type 1) et de la MSS (Manufacturers Standardization Society) SP-58 (Type 1)



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 179427

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé;Prégalvanisé

Taille du tuyau: 5"

NB/DN: 125

Diamètre extérieur (OD): 140 mm



Taille du piquet (RS): M16

A: 231 mm

B: 130 mm

C: 41 mm

Charge statique: 6400N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

