

Écrou de profilé rapide Rod Lock, tige M10, 375 kg

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CRLSM10EG

FONCTIONS

Permet la fixation universelle rapide des tiges filetées et du matériel sur les profils de montage standard

Peut s'utiliser pour préfabriquer des assemblages qui peuvent être rapidement poussés sur les tiges filetées précédemment installées

Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur la tige filetée

Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 390004

Matériau: Fonte

Finition: Électro-galvanisé

Taille du piquet (RS): 10


B: 35 mm

C: 19.5 mm

D: 13.5 mm

Longueur (L): 23mm

Charge statique: 3750N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

