


Equerre de fixation à applications variées, 14 mm Trou 1, 14 mm Trou 2

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CSBMA050050EG

FONCTIONS



Répartit la charge entre deux chevilles

Minimise le nombre de renforts à installer sur des structures en béton ou en bois

Convient parfaitement à une installation au plafond

S'utilise pour renforcer les tuyaux de manière latérale ou longitudinale

Conforme aux exigences NFPA®-13 relatives au contreventement parasismique

Conforme aux exigences CEN/TS 17551 :2021 pour le contreventement sismique



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 404371

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Taille de trou 1 (HS1): 14 mm

Taille de trou 2 (HS2): 14 mm

A: 304.8 mm

B: 63.5 mm

C: 63.5 mm

D: 228.6 mm




INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Se fixe à la structure à l'aide des trous indiqués dans HS1.

La fixation pour structure et l'élément de renfort ne sont pas inclus.

Charges FM				
Référence	Capacité horizontale par installation vue d'en haut			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBMA050050EG	14,630 N	20,100 N	24,640 N	27,570 N
CSBMA050075EG	14,630 N	20,100 N	24,640 N	27,570 N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

