

Collier a deux vis, non-isolé pour tube 54-62mm,inox



RÉFÉRENCE CATALOGUE

MFN062S6

FONCTIONS

Une rondelle en plastique évite que les vis ne tombent pendant l'installation

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis

L'écrou de montage peut être fixé sur la tige filetée M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel

La longueur des vis a été optimisée pour accommoder une plus large gamme de tuyaux, réduisant l'inventaire



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 586408

Matériau: Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)

Finition: Électropoli

Diamètre extérieur (OD): 54 - 62 mm

Taille du tuyau: 2" Min

NB/DN: 50

Taille du piquet (RS): M8;M10


Largeur (W): 20 mm

Épaisseur (T): 1.25 mm

Diamètre de vis (Sc): 6

Longueur de la vis (L): 22mm

Charge statique: 1000N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

