

nVent CADDY Macrofix collier isolé pour gaine de ventilation, EPDM-SBR, Acier, 112 mm OD, M8, M10 Tige

RÉFÉRENCE CATALOGUE

MFVI0112EG



FONCTIONS

L'ensemble complet de suspension est livré prêt à être installé (tailles jusqu'à 600 mm)

L'angle d'ouverture du collier a été agrandi afin de permettre une installation encore plus facile des différentes tailles de conduit de ventilation circulaire standard (pour les tailles allant jusqu'à 600 mm de diamètre)

Le système de verrouillage rapide empêche l'ouverture accidentelle de la suspension lorsque le conduit de ventilation est bougé ou ajusté (pour les tailles allant jusqu'à 600 mm de diamètre)

Le système de verrouillage rapide se ferme facilement d'une seule main (pour les tailles allant jusqu'à 600 mm de diamètre)

La vis innovante du système de verrouillage rapide est captive lui évitant de tomber durant l'installation

Les rebords relevés sur le collier évitent que l'isolant se détache pendant l'installation

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis

L'écrou de montage peut être fixé sur la tige filetée M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel

Sans halogène

Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 586604

Matériau: Caoutchouc EPDM-SBR;Acier

Finition: Électro-galvanisé

Température: -50 to 110 °C

Diamètre extérieur (OD): 112 mm

Taille du piquet (RS): M8;M10

Largeur (W): 20 mm

Épaisseur (T): 1 mm


Diamètre de vis (Sc): 6

Longueur de la vis (L): 27mm

Angle (a): 80 °

Charge statique: 775N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

