

Support universel 254x102mm, 2xM10

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PBU10M



FONCTIONS

Les écrous captifs en acier inoxydable permettent d'utiliser des méthodes de fixation personnalisées à la base de support, notamment de la fixation facile du profil de montage en acier inoxydable, de la tige filetée ou d'autres matériels spécifiques au projet

La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables

Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d'adapter la solution à l'application

Comprend deux trous carrés borgnes permettant de créer un montage de type bâti en H de 12 po (305 mm) de large (seulement pour PBU16)

L'embase est fabriquée à partir de matériau thermoplastique traité avec un agent anti-UV

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 360496

Matériau: Polyéthylène;Polypropylène;Acier inoxydable 18-8 (EN 1.4305)

Température: -45 to 65 °C

Facteur de sécurité de charge statique: 3:1

Longueur 1 (L1): 254 mm

Longueur 2 (L2): 318 mm

Hauteur (H): 102 mm

Largeur (W): 201 mm

Taille du filetage (TS): M10

Nombre de trous: 2

A: 218 mm

Surface: 59355mm²

Charge statique: 4450N

Poids unitaire: 0.5 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

