

Collier froid à manchette élastomère, tube 168mm, isolation 19mm



RÉFÉRENCE CATALOGUE

SCLI19I0168

FONCTIONS

Pré-montés avec deux colliers de serrage en acier à visser

Fire rating B2 acc. to DIN 4102-1

Fire rating M1 acc. to NFP 92-501

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 581735

Épaisseur d'isolation: 19 mm

Matériau: Acier; Polyisocyanurate

Finition: Électro-galvanisé

Densité: 80 kg/m³

Résistance à la compression: 520 kPa @ 23 °C

Conductivité thermique: 0.03 W/m-K @ 10 °C

Température: -40 to 90 °C

Diamètre extérieur (OD): 168.3 mm

Taille du tuyau: 6"

NB/DN: 150

Taille du piquet (RS): M8; M10

B: 50 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

