

# Câble Tendu horizontal Speed Link 6mm, longueur 50m, charge maxi 118 kg

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**SLC6L50**

## FONCTIONS

Utilisée pour installer des longueurs de câbles tendus non standards avec deux verrous

Bobine avec câble nVent CADDY Speed Link

Câble métallique constitué de 7 faisceaux de 19 brins chacun de fil d'acier pour l'avion



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 196821

Matériau: Acier

Finition: Galvanisé à chaud

Diamètre du câble métallique: 6 mm

Longueur du câble métallique: 50m

Angle (a): 60 ° Max

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES


La charge statique 1 représente une charge ponctuelle au centre de l'installation du câble tendu. La charge statique 2 représente une charge répartie en deux ou trois points sur l'installation du câble tendu. La charge statique 3 représente une charge répartie en quatre points ou plus sur l'installation du câble tendu.

La prétension du câble doit être appliquée en utilisant le Tendeur pour Câble Tendu.

Les longueurs de découpe à la commande (CTO) peuvent être commandées en incréments de un mètre.

| Installation Horizontale |         |        |
|--------------------------|---------|--------|
| Prétension               | 1,000 N | 450 N  |
| Charge Statique 1 (F1)   | 490 N   | 590 N  |
| Charge Statique 2 (F2)   | 880 N   | 1080 N |
| Charge Statique 3 (F3)   | 980 N   | 1180 N |
| Installation Verticale   |         |        |
| Charge Statique 4 (F4)   | 4,440 N |        |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

