

nVent CADDY Speed Link SLS avec cale d'ancrage, 2 mm Câble, 3 m Longueur

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SLS2L3WA6



FONCTIONS

Le système complet comprend un câble, un verrou et une cale d'ancrage fournie par Powers Fasteners, Inc.

Se fixe rapidement et facilement dans du béton fissuré et non fissuré

S'installe dans les profils de montage sans qu'il soit nécessaire à l'installateur d'y insérer les doigts ou des outils

L'installation de l'écrou poussoir se fait rapidement et sans outil, par simple pression puis une légère rotation

Aucun outil spécial n'est requis

Agrément technique européen ETA-13/0355 disponible pour la cale d'ancrage de Powers Fasteners, Inc



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 196759

Matériau: Acier;Polypropylène;Alliage de zinc

Finition: Électro-galvanisé

Facteur de sécurité de charge statique: 5:1

Conformité: SMACNA HVAC-DCS

Diamètre du câble métallique: 2 mm

Longueur du câble métallique: 3m

Longueur (L): 63.5mm

Diamètre du foret: 6mm

Profondeur du trou percé: 60mm

Profondeur d'encastrement: 55 mm Min

Charge statique: 270N

Taille du filetage (TS): M8

Hauteur 1 (H1): 53mm

Hauteur 2 (H2): 43.5mm

Largeur (W): 16 mm

Épaisseur (T): 4 mm Max

Taille de trou (HS): 8 - 10 mm


Taille du slot (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le verrou en 2mm est compatible avec les rails en C types E0 et E0L.

La charge totale supportée par câble dans une installation à plusieurs niveaux ne doit pas excéder la charge statique indiquée par verrou.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

