


Sortie de câble pour chemin de câble filaire PEMSA, PG

RÉFÉRENCE CATALOGUE

WBTCBLOUT



FONCTIONS

Facile à installer

Permet un réglage facile de l'angle de sortie (de 0 à 90 degrés)



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 820800

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé

Longueur (L): 216mm


Largeur 1 (W1): 85 mm

Largeur 2 (W2): 150 mm

Épaisseur (T): 1.5 mm

Taille de trou 1 (HS1): 7 - 20 mm

Taille de trou 2 (HS2): 3 - 30 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

