

Attache de tige à bride H-Ti/T



FONCTIONS

Supporte une tige filetée à partir des brides de la poutre

Le support pour tige filetée peut pivoter pour assurer une descente verticale


Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation

Matériau: Ressort acier
Finition: nVent CADDY Armour



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	Type de trou	Épaisseur de bride (FT)	Charge statique	Certifications
M10TI24	175000	10 mm	Fileté	3 - 8 mm	900N	ITB
M10TI58	175010	10 mm	Fileté	8 - 14 mm	900N	ITB
M6TI24	174820	6 mm	Fileté	3 - 8 mm	900N	ITB, CE, 4QTI24, 4QTI58, M6TI24, M6TI58
M6TI24R5	191024	6 mm	Fileté	3 - 8 mm	900N	
M6TI58R5	191025	6 mm	Fileté	8 - 14 mm	900N	
M8TI24	174910	8 mm	Fileté	3 - 8 mm	900N	ITB
M8TI58	174920	8 mm	Fileté	8 - 14 mm	900N	ITB



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

