

Collier de serrage pour charge lourde HD



FONCTIONS

L'écrou de raccordement soudé en angle a des angles plats pour accueillir des clés

Bride facile à ouvrir pour des tailles de tuyau inférieures à 4 po

Réduction de bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1

Matériau: Acier;Caoutchouc EPDM-SBR
Finition: Électro-galvanisé
Température: -50 to 110 °C
Couleur: Noir



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille du piquet (RS)	Largeur (W)	Épaisseur (T)
HDI023	577034	19 - 23 mm	15	M8, M10	30 mm	2.5 mm
HDI028	577035	24 - 28 mm	20	M8, M10	30 mm	2.5 mm
HDI045	577038	40 - 45 mm	32	M8, M10	30 mm	2.5 mm
HDI058	577040	53 - 58 mm		M8, M10	30 mm	2.5 mm
HDI065	577041	60 - 65 mm	50	M8, M10	30 mm	2.5 mm
HDI078	577043	73 - 78 mm	65	M10, M12	30 mm	3 mm
HDI116	577048	108 - 116 mm	100	M10, M12	30 mm	3 mm
HDI145	577052	138 - 145 mm	125	M12, M16	40 mm	4 mm
HDI273	577066	265 - 273 mm	250	M16, M20	40 mm	4 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre de vis (Sc)	Diamètre de vis métrique (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
HDI023	577034	6 mm	M6	30mm	2000N
HDI028	577035	6 mm	M6	30mm	2000N
HDI045	577038	6 mm	M6	30mm	2000N
HDI058	577040	6 mm	M6	30mm	2000N
HDI065	577041	8 mm	M8	40mm	2000N
HDI078	577043	8 mm	M8	40mm	3500N
HDI116	577048	8 mm	M8	40mm	3500N
HDI145	577052	10 mm	M10	40mm	5000N
HDI273	577066	12 mm	M12	40mm	10000N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

