

Attache en C pour bride multifonctionnelle



FONCTIONS

Attache de poutre multifonctionnelle

À utiliser avec le câble/conduit/collier de serrage ou la rondelle carrée pour la bride en C multifonctionnelle

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	Taille de trou (HS)	Diamètre de vis (Sc)
C20HD	336100	Acier	Galvanisé à chaud	4 - 20 mm	14 mm	6
C20S4	336130	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		4 - 20 mm	14 mm	6
C30HD	336110	Acier	Galvanisé à chaud	17 - 30 mm	14 mm	8
C30S4	336140	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		17 - 30 mm	14 mm	8
C45HD	336120	Acier	Galvanisé à chaud	30 - 44 mm	14 mm	8
C45S4	336150	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		30 - 44 mm	14 mm	8

Table 2/2


Référence catalogue	Référence article	Longueur de la vis (L)	Couple de serrage (TQ)	Charge statique
C20HD	336100	25mm	3 N·m	1100N

Référence catalogue	Référence article	Longueur de la vis (L)	Couple de serrage (TQ)	Charge statique
C20S4	336130	25mm	3 N·m	1100N
C30HD	336110	30mm	3 N·m	1100N
C30S4	336140	30mm	3 N·m	1100N
C45HD	336120	30mm	3 N·m	1100N
C45S4	336150	30mm	3 N·m	1100N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

