

Attache de chemin en échelle nVent CADDY

L'attache de chemin en échelle nVent CADDY permet de fixer rapidement et facilement les chemins en échelle aux profils de montage, grâce à une conception monobloc prête à l'emploi sans matériel desserré.

Offrant deux méthodes d'installation simples, l'attache de chemin en échelle peut être installée sur le profil de montage ou glissée à chaque extrémité du canal, ce qui augmente la flexibilité et offre aux installateurs plus d'options sur leur lieu de travail. Conçus pour les installations intérieures et extérieures, la finition et le matériel galvanisés à chaud garantissent la longévité des projets sur la toiture, d'énergie solaire et de trapèze.



FONCTIONS

Conception monobloc avec matériel préinstallé pour réduire le nombre de composants

Simple et rapide : il suffit d'insérer l'attache de chemin en échelle directement dans le profil de montage et de la tourner

Fonctionne sur un chemin en échelle avec une épaisseur de bride allant jusqu'à ½

Bride et matériel galvanisés à chaud pour les environnements exigeants

Dents de serrage intégrées pour une meilleure force de maintien et de meilleures charges nominales


SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	A	B	Couple de serrage (TQ)
LTC	Acier	Galvanisé à chaud	13 mm Max	49 mm	38.1 mm	41 N·m

Table 2/2

Référence catalogue	Charge statique maximale 1 (F1)	Charge statique maximale 2 (F2)	Charge statique maximale 3 (F3)
LTC	2225N	3100N	10675N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

