

nVent CADDY Speed Link SLDM avec embout type bascule



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout du type bascule

Se fixe dans les trous des éléments de la structure du bâtiment ou de l'installation

Conçu pour la fixation de luminaires

Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel

Réglage en hauteur pendant et après l'installation avec un système de déverrouillage intégré sans clé

SPÉCIFICATIONS




Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	A
SLDM615L2T	196044	Acier	Électro-galvanisé	1.5 mm	2m	39 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	B	Charge statique
SLDM615L2T	196044	5 mm	195N

Taille du piquet (RS):	6
Longueur (L):	7mm
Hauteur (H):	24.5 mm
Largeur (W):	9.2 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

