

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type CADDY H



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout nVent CADDY H pré-assemblé

S'installe simplement avec un marteau

Adapté à la plupart des poutres

Matériau: Acier;Polypropylène;Alliage de zinc
Finition: Électro-galvanisé
Facteur de sécurité de charge statique: 5:1
Conformité: SMACNA HVAC-DCS



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	Épaisseur de bride (FT)	Charge statique
SLK15L34H24	196506	1.5 mm	3m	3 - 8 mm	195N
SLK15L34H58	196507	1.5 mm	3m	8 - 14 mm	195N
SLK2L34H24	196535	2 mm	3m	3 - 8 mm	440N
SLK2L34H58	196536	2 mm	3m	8 - 14 mm	440N

Hauteur (H): 55 mm
Largeur (W): 19 mm
Épaisseur (T): 12.5 mm
Angle (a): 90 ° Max



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

