

nVent CADDY Superfix 243 M8



FONCTIONS

Possède un mécanisme de fermeture facile

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1

Matériau: Acier;Caoutchouc EPDM-SBR
Finition: Électro-galvanisé
Couleur: Noir
Température: -50 to 110 °C



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille du piquet (RS)	Largeur (W)	Épaisseur (T)
SXE019	400056	15 - 19 mm	10	M8	20 mm	1.5 mm
SXE023	400057	21 - 23 mm	15	M8	20 mm	1.5 mm
SXE028	400058	26 - 28 mm	20	M8	20 mm	1.5 mm
SXE035	400059	32 - 35 mm	25	M8	20 mm	1.5 mm
SXE043	400060	40 - 43 mm	32	M8	20 mm	1.5 mm
SXE052	400062	48 - 52 mm	40	M8	20 mm	1.5 mm
SXE058	589310	54 - 58 mm		M8	20 mm	2 mm
SXE061	589320	57 - 61 mm	50	M8	20 mm	2 mm
SXE014	400055	12 - 14 mm	8	M8	20 mm	1.5 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
SXE019	400056	6	27mm	1000N
SXE023	400057	6	27mm	1000N
SXE028	400058	6	27mm	1000N
SXE035	400059	6	27mm	1000N
SXE043	400060	6	32mm	1000N
SXE052	400062	6	32mm	1300N
SXE058	589310	6	32mm	1300N
SXE061	589320	6	32mm	1300N
SXE014	400055	6	27mm	1000N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

