

Support pour plafonds trapézoïdaux OCDC



FONCTIONS

Possède un trou de montage mobile

Se fixe sur le bord de tôle du bac acier sans avoir à percer de trou

Fixation entre le chevauchement de deux tôles d'acier


SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille de trou (HS)	Épaisseur de bride (FT)	B
OCDC68MM	160700	Acier	nVent CADDY Armour	6.8 mm	1.0 - 2.5 mm	54 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	C	X	Charge statique
OCDC68MM	160700	46 mm	13 x 8.5 mm	400N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

