

Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tige filetée

FONCTIONS

Pour charge légère avec deux trous et un écrou/adaptateur



Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2



Référence catalogue	Référence article	Taille du piquet (RS)	Longueur (L)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A
PBRM10L120	587160	10	120mm	40 mm	4 mm	81 mm
PBRM10L80	587135	10	80mm	30 mm	3 mm	50 mm
PBRM12L120	587165	12	120mm	40 mm	4 mm	81 mm
PBRM8M10L120	587140	8, 10	120mm	40 mm	4 mm	81 mm
PBRM8M10L80	587145	8, 10	80mm	30 mm	3 mm	50 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	B	C
PBRM10L120	587160	18 mm	11 mm
PBRM10L80	587135	18 mm	9 mm
PBRM12L120	587165	18 mm	11 mm

Référence catalogue	Référence article	B	C
PBRM8M10L120	587140	18 mm	11 mm
PBRM8M10L80	587145	18 mm	9 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

