

Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF

FONCTIONS



Forme hexagonale



Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Taille du piquet 1 (RS1)	Taille du piquet 2 (RS2)	A	B
RMFM10M12	583760	10	12	10 mm	14 mm
RMFM10M8	583750	10	8	8 mm	14 mm
RMFM12M10	583780	12	10	10 mm	15 mm
RMFM12M8	583770	12	8	8 mm	14 mm
RMFM6M8	583710	6	8	8 mm	12 mm
RMFM8M10	583730	8	10	9 mm	13 mm
RMFM8M12	583740	8	12	10 mm	13 mm
RMFM8M6	583720	8	6	8 mm	12 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

