


Wire Basket Tray Polymer Insert



The nVent CADDY Wire Basket Tray Polymer Insert utilizes a flame-retardant polymer to envelop the entire tray- providing bottom, side and cover protection. Available options include a flat bottom or a prescored version to the tray depth for coverage of the bottom and sides.

FONCTIONS

Standard black finish for use with divider posts

Polymer insert rolls into the tray bottom

Multiple color options to coordinate with cable tray selection


Couleur: Noir
Matériau: Polymère

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Côtés inclus	Poids unitaire
WBTFORM06BA		143 mm	3048mm	Non	0.03 kg
WBTFORM08BA		193.8 mm	3048mm	Non	0.04 kg
WBTFORM12BA		295.4 mm	3048mm	Non	0.06 kg
WBTFORM18BA		447.8 mm	3048mm	Non	0.09 kg
WBTFORM24BA		600.2 mm	3048mm	Non	0.12 kg
WBTFORM2X12BA	50.8 mm	295.4 mm	3048mm	Oui	0.08 kg
WBTFORM2X18BA	50.8 mm	447.8 mm	3048mm	Oui	0.11 kg
WBTFORM2X24BA	50.8 mm	600.2 mm	3048mm	Oui	0.14 kg
WBTFORM2X4BA	50.8 mm	92.2 mm	3048mm	Oui	0.04 kg
WBTFORM2X6BA	50.8 mm	143 mm	3048mm	Oui	0.05 kg
WBTFORM2X8BA	50.8 mm	193.8 mm	3048mm	Oui	0.06 kg
WBTFORM4X12BA	101.6 mm	295.4 mm	3048mm	Oui	0.1 kg
WBTFORM4X16BA	101.6 mm	397 mm	3048mm	Oui	0.12 kg
WBTFORM4X18BA	101.6 mm	447.8 mm	3048mm	Oui	0.13 kg
WBTFORM4X24BA	101.6 mm	600.2 mm	3048mm	Oui	0.16 kg
WBTFORM4X4BA	101.6 mm	92.2 mm	3048mm	Oui	0.06 kg

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Côtés inclus	Poids unitaire
WBTFORM4X6BA	101.6 mm	143 mm	3048mm	Oui	0.07 kg
WBTFORM6X12BA	152.4 mm	295.4 mm	3048mm	Oui	0.12 kg
WBTFORM6X18BA	152.4 mm	447.8 mm	3048mm	Oui	0.16 kg
WBTFORM6X24BA	152.4 mm	600.2 mm	3048mm	Oui	0.18 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

