

Connecteur en T

FONCTIONS

Pour des connexions de conducteur à 90°



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2



Référence catalogue	Référence article	Matériau	Taille de conducteur	Profondeur (D)	Hauteur (H)	Largeur (W)
CTR8CU	710030	Laiton	8 mm plein, 10 mm plein	21mm	46 mm	40 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Conducteur Cu-Bond nVent ERICO	Poids unitaire	Conformité
CTR8CU	710030	CBSC10	0.17 kg	CEI® 62561-1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La conformité CEI ne vaut que pour les conducteurs nVent ERICO Cu-Bond dans la liste.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE