

Coupleur fileté pour Piquet de terre fileté en acier cuivré



FONCTIONS

Les raccords haute résistance sont filetés et chanfreinés aux deux extrémités pour faciliter l'insertion

Accouplements résistants à la corrosion qui permettent d'effectuer des connexions cuivre-cuivre de faible résistance et permanentes



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre du piquet de terre, nominal	Longueur (L)	Taille du filetage (TS)	Poids unitaire
CR100		Bronze au silicium	1"	99.1mm	UNC de 1"	0.35 kg
CR58	158040	Bronze	5/8"	61mm	5/8" UNC	0.09 kg
SC34	158050	Bronze	3/4"	71mm	3/4" UNC	0.17 kg
CR34		Bronze	3/4"	76.2mm	3/4" UNC	0.15 kg

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Conformité	Certifications
CR100		EN CEI 62561-2	cUL, UL
CR58	158040	EN CEI 62561-2	UL, cUL, CSA-US, RUS, CSA
SC34	158050	CEI® EN 62561-2	

Référence catalogue	Référence article	Conformité	Certifications
CR34			RUS, CSA-US, UL, cUL, CSA

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.